

## Colonne d'énergie Gira avec 4 unités vides hauteur 1400 mm non équipé

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
anthracite	1354 28	1		17	4010337354284
teinte alu	1354 26	1		17	4010337354260

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

### Caractéristiques

- Colonne d'énergie Gira à équiper en fonction des besoins avec 4 unités vides.
- Les quatre unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de modules d'appareils du programme d'interrupteur Gira TX\_44 ou du System 55.

### Caractéristiques techniques

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé): IP44

#### Dimensions

- Socle: l 229 x H 10 x P 155 mm
- Colonne: l 142 x H 1400 x P 75 mm

### Indications

- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.

- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
  - Fixation avec trois chevilles pour charge lourde.
  - La séparation électrique le cas échéant nécessaire du réseau et de la basse tension peut être réalisée avec l'accessoire joint.
- 

## **Etendue de la livraison**

- Cadre de finition Gira TX\_44 4x compris dans la livraison.
  - Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
-