

## Tastsensor 2 3x 24 V libre de potentiel avec zone d inscription

| Spécification                | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|------------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| transparent / blanc brillant | 2003 100 | 1   |                | 02 | 4010337047971 |
| acier inoxydable             | 2003 600 | 1   |                | 02 | 4010337020363 |

### Caractéristiques

Tastsensor 2 pour un raccordement aux systèmes de commande 24 V

- Trois bascules avec chacune deux LED rouges pour l'affichage d'état.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Rétroéclairage.
- Raccordement de six boutons-poussoirs, six LED et le rétroéclairage via le bloc de raccordement sur la face arrière.

### Caractéristiques techniques

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Tension nominale par bouton-poussoir:   | CA/CC 24 V SELV                    |
| Capacité de charge par bouton-poussoir: | max. 20 mA                         |
| Tension nominale par LED:               | 24 V CC SELV                       |
| Capacité de charge par LED:             | 1 mA                               |
| Raccordement:                           | 2 x bloc de raccordement à 9 pôles |
| section de raccordement:                | 0,4 à 0,8 mm monofil               |
| Profondeur de montage:                  | 25 mm                              |
| Température ambiante:                   | -5°C à +45°C                       |

## Indications

- Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
  - À raccorder aussi en éclairable.
  - Marquage professionnel via le service de marquage Gira [www.beschriftung.gira.de/fr/](http://www.beschriftung.gira.de/fr/).
- 

## Etendue de la livraison

- Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.
-