

Gira Eco pour KNX

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2045 00	1		25	4010337128069

Caractéristiques

- Intégration de cinq points de charge par appareil dans le système KNX (entièrement configurable via ETS).
- Priorisation d'un point de charge.
- Gestion dynamique de la charge (DLM).
- Gestion statique de la charge (SLM).
- Fonctionnement mixte de différents fabricants.
- Prise en charge des compteurs externes (ISKRA, PHOENIX CONTACT, générique) pour les points de charge qui n'ont pas de compteur interne.
- Commande adaptée au réseau.
- Adaptateur RS485 intégré.
- Valeurs d'état de chargement : État du point de charge (état), connecté (état), charge (état), charge terminée (état), interruption (définir/état), marche/arrêt (définir/état), déverrouillage (définir).
- Valeurs d'état instantané du courant de charge : Consigne (état/définir), réelle L1-L3, réelle (état).
- Valeurs d'état de l'alimentation : Réelle L1-L3, réelle (état).
- Valeurs d'état d'énergie : Réelle L1-L3, réelle (état).
- Valeurs d'état de consommation d'énergie : Dernier chargement (état), total (état).
- Valeurs d'état de défauts : Défaut, dernier défaut.
- Valeurs d'état : ID de communication (EVCCID) (état), température interne du point de charge (état), avertissement de température, étiquette RFID (état), numéro de série, version du micrologiciel du point de charge.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	24 V à 30 V CC
Puissance absorbée:	2,3 W(alimentation externe 24 V CC)
Température ambiante:	0°C à +45°C
Communication KNX:	KNX/TP, Mode S
KNX moyen:	TP1-256
Communication IP:	Ethernet 10/100 BaseT
Raccordements:	2x bornes de dérivation et de connexion RJ45 (commutateur intégré) pour KNX et 24 V

Indications

- KNX Secure.
 - Extensible via les mises à jour du micrologiciel.
-

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2
