

**Actionneur de store 4x CC 24 V avec commande manuelle pour KNX**

| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| Rail DIN      | 2154 00 | 1   |                | 26 | 4010337082248 |

Actionneurs de store avec couplage de bus intégré, commande manuelle et affichage d'état pour chaque sortie. Pour la commande de store, volets roulants, marquises, clapets d'aération ou écrans similaires motorisés.

**Caractéristiques**

- Possibilité de commande directe de la position de la tenture.
- Possibilité de commande directe de la position des lamelles.
- Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
- Temps de déplacement paramétrables séparément avec prolongation pour les déplacements en position finale supérieure.
- Commande centrale possible de toutes les sorties de store.
- Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles.
- Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
- Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
- Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
- Implication possible dans des ambiances, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
- Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
- Fonction de protection contre le soleil avec activation possible de positions fixes ou variables des stores ou des lamelles.
- Protection solaire étendue avec nombreuses fonctions de commande.
- Intégration possible dans la gestion de température du bâtiment.
- Verrouillage de sorties individuelles à la main ou via le bus.
- Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
- Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
- Pour basse tension 12 à 48 V CC.
- Commande indépendante des quatre sorties de store.

**Caractéristiques techniques**

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| KNX moyen:        | TP256                                  |
| Raccordements     |                                        |
| - KNX:            | Borne de raccordement et de dérivation |
| - Charge:         | Bornes à vis                           |
| Tension nominale: | DC 12 à 48 V                           |

Tension de commutation DC: DC 12 à 48 V

Puissance de commutation

- 12/24 V CC: 6 A

- DC 48 V: 3 A

section de raccordement: 4 mm<sup>2</sup> max.

---

## Indications

- Montage sur rail DIN.

---

## Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

---

## Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

---