

## Actionneur de store 8x 230 V CA / 12 - 48 V CC avec commande manuelle pour KNX

| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| Rail DIN      | 2161 00 | 1   |                | 66 | 4010337059363 |

Actionneurs de store avec couplage de bus intégré, commande manuelle et affichage d'état pour chaque sortie. Pour la commande de store, volets roulants, marquises, clapets d'aération ou écrans similaires motorisés.

### Caractéristiques

- Possibilité de commande directe de la position de la tenture.
- Possibilité de commande directe de la position des lamelles.
- Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
- Temps de déplacement paramétrables séparément avec prolongation pour les déplacements en position finale supérieure.
- Commande centrale possible de toutes les sorties de store.
- Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles.
- Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
- Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
- Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
- Implication possible dans des ambiances, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
- Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
- Fonction de protection contre le soleil avec activation possible de positions fixes ou variables des stores ou des lamelles.
- Protection solaire étendue avec nombreuses fonctions de commande.
- Intégration possible dans la gestion de température du bâtiment.
- Verrouillage de sorties individuelles à la main ou via le bus.
- Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
- Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
- Pour tension de réseau 230 V CA (8 canaux) ou basse tension 12 à 48 V CC (4 canaux).
- Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
- Commande indépendante des sorties de store.
- Détection automatique du temps de marche de store pour entraînements 230 V CA avec interrupteurs de fin de course mécaniques.

### Caractéristiques techniques

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| KNX moyen:    | TP256                                  |
| Raccordements |                                        |
| - KNX:        | Borne de raccordement et de dérivation |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| - Charge:                          | Bornes à vis           |
| Tension nominale:                  | 230 V AC, 50/60 Hz     |
| Tension de commutation AC:         | 230 V AC, 50/60 Hz     |
| Puissance de commutation AC 230 V: | 6 A/AC1                |
| Tension de commutation DC:         | DC 12 à 48 V           |
| Puissance de commutation           |                        |
| - 12/24 V CC:                      | 6 A                    |
| - DC 48 V:                         | 3 A                    |
| section de raccordement:           | 4 mm <sup>2</sup> max. |

---

## Indications

- Montage sur rail DIN.
  - Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- 

## Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
- 

## Dimensions

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Unités modulaires (UM): | 8 |
|-------------------------|---|

---