

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)  
avec cache verte et impression "SV" (alimentation de sécurité)**

| Spécification | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| vert brillant | 4453 107 | 1   |                | 01 | 4010337123729 |

## Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

## Caractéristiques techniques

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Profondeur de montage:                                     | 29 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs:                                | rigide et flexible                        |
| section de raccordement                                    |                                           |
| - Pour les conducteurs de:                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Température ambiante                                       |                                           |
| - protection renforcée contre les contacts<br>accidentels: | 0 °C à +45 °C                             |

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.