© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module biométrique Keyless In System 106

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
acier inoxydable	5551 920	1	1.085,52	20	4010337072799
aluminium	5551 926	1	888,50	20	4010337072805
blanc trafic (laqué)	5551 902	1	812,74	20	4010337072812
acier inoxydable V4A	5551 914	1	1.152,51	20	4010337112860
bronze	5551 921	1	1.152,51	20	4010337108252
noir mat	5551 925	1	1.152,51	20	4010337108245

Caractéristiques

- Module biométrique en tant que système de contrôle d'accès biométrique professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle génération.
- Mise en service et administration via l application.
- Utilisation en tant qu'appareil autonome avec actionneurs de commutation DCS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
- Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et sécurité contre les manipulations élevés.
- Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
- L'unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu à 99 doigts.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
- Protection des données par un procédé de cryptage.
- Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s avec jusqu à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu à 99 doigts mémorisés.
- Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d orientation à l aide d un éclairage LED blanc.
- Appui du doigt à 360 ° possible.
- Affichage d état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la programmation et pendant la commande.
- Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de l administrateur n est plus disponible. L appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité jointe.
- Un bruiteur donne un signal d acquittement acoustique pour l utilisateur ou l installateur.
- Tonalité d avertissement comme détection de sabotage en cas d enlèvement non autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.

Entrées et sorties

- Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension	
- Système:	Câble plat, 10 poles
- Bus 2 fils:	via appareil de commande (26 V CC ± 2 V) ou AS (24 V CC ± 5 % 300 mA)
Puissance absorbée	
- Maximale:	1 W
- Mode veille:	700 mW avec éclairage
Relais	
- Capacité de charge:	CA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements	
- Bus 2 fils:	2 x borne à fiche
- alimentation supplémentaire:	2 x borne à fiche
- Système:	2 x connecteur
Résistance aux décharges électrostatiques:	env. 15 kV
Classe de protection:	IP54
Température ambiante:	-25°C à +70°C
FAR:	1:10 000 000
FRR:	1:100

Indications

- La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
- En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière fiable qu'à partir de l'âge de 6 ans.