

## Sensore tattile 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta

| Specifica                      | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|--------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| trasp. / bianco puro brillante | 2001 100  | 1  | 67,43                 | 02 | 4010337047988 |
| acciaio inox                   | 2001 600  | 1  | 83,93                 | 02 | 4010337020356 |

### Caratteristiche

Sensore tattile 2 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V

- Bilanciere con due LED rossi per l'indicazione dello stato.
- Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
- Retroilluminazione.
- Collegamento di due pulsanti, due LED e retroilluminazione mediante morsettiera sul lato posteriore.

### Dati tecnici

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tensione nominale di ogni pulsante: | AC/DC 24 VA SELV                            |
| Caricabilità di ogni pulsante:      | max 20 mA                                   |
| Tensione nominale di ogni LED:      | 24 V DC SELV                                |
| Caricabilità di ogni LED:           | 1 mA  |
| Collegamento:                       | 2 x morsettiera a 9 poli                    |
| Sezione dei conduttori:             | da 0,4 a 0,8 mm <sup>2</sup> a filo singolo |
| Profondità di montaggio:            | 25 mm                                       |
| Temperatura ambiente:               | da -5 °C a +45 °C                           |

## Avvisi

- Adatto solo per circuiti SELV.
- Collegabile anche illuminabile.
- Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.

---

## Contenuto della fornitura

- Targhette delle diciture in bianco in dotazione.

---