

**Presa salvavita 30 mA con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) per montaggio singolo**

| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro | 2677 39   | 1  |                       | 03 | 4010337028932 |

## Caratteristiche

- La presa salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
- Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale.

## Dati tecnici

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tensione nominale:                             | 230 V AC, 50/60 Hz                           |
| Corrente nominale:                             | 16 A                                         |
| Corrente di guasto nominale:                   | 30 mA                                        |
| Profondità di montaggio:                       | 32 mm                                        |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da: | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura ambiente:                          | da -25 °C a +40 °C                           |

## Avvisi

- Montaggio in una scatola di installazione profonda.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
- Apparecchio singolo. Non combinabile. Design non compatibile con Gira TX\_44.
- I dispositivi automatici differenziali (RCD) in un unico alloggiamento con una presa possono fornire protezione anche per una presa adiacente (sotto una copertura comune), DIN VDE 0100-530:2018-06.