

**Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard  
F100**

| Specifica             | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro brillante | 5375 112  | 1/5 | 81,87                 | 02 | 4010337051213 |

**Caratteristiche**

- Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
- Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
- Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
- Impostazione della soglia di luminosità.
- Impostazione della sensibilità su quattro livelli.
- Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all'apparecchio principale è possibile accendere o regolare l'illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

- Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
- La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

**Dati tecnici**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Angolo di rilevamento:                          | 180°                |
| Valore di luminosità                            |                     |
| - Regolabile:                                   | da circa 5 a 500 lx |
| - Fisso:                                        | Servizio diurno     |
| Sensibilità:                                    | 25, 50, 75, 100 %   |
| Grado di protezione                             |                     |
| - System 55, Gira F100:                         | IP20                |
| - TX_44:                                        | IP44                |
| Tempo di disinserimento ritardato:              | circa 2 min. fisso  |
| Altezza di montaggio fino a 2,20 m              |                     |
| - Area di rilevamento verso la parte anteriore: | max 15 m            |
| - Portata da ogni lato:                         | max 10 m            |

Altezza di montaggio fino a 1,10 m

- Area di rilevamento verso la parte anteriore:

max 10 m

- Portata da ogni lato:

max 9 m

Temperatura ambiente:

da -20 °C a +45 °C