**GIRA** Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Attuatore dimmer radio eNet 1 modulo Mini 20 – 250 W/VA

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5420 00	1/5	144,89	42	4010337774143

#### Caratteristiche

- L'attuatore dimmer radio eNet consente la commutazione e la regolazione luce di diversi carichi elettrici.
- Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
- Accensione delicata per la lampada.
- Luminosità di accensione e minima memorizzabile per ogni uscita.
- Servizio scene.
- Indicazione dello stato tramite LED.
- Segnale di risposta ai sensori a radiofrequenza eNet.
- Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
- Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.

### Impostabile con server eNet:

- Luminosità massima.
- Metodo di regolazione luce.
- Velocità di regolazione luce.
- Tempo di disinserimento ritardato.
- Ritardo di accensione o spegnimento.
- Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
- Preavviso di spegnimento.
- Accensione permanente, spegnimento permanente.
- Funzione hotel.
- Regolazione luce.
- Funzione di ripetitore.
- Localizzazione dell apparecchio.

## Dati tecnici

Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz

Potenza dissipata: Max. 1,5 W

Stand-by: Max. 0,5 W

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

# **GIRA** Datenblatt

katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Potenza allacciata

Lampade a incandescenza:
Lampade alogene AT:
Trasformatore con avvolgimento:
Trasformatore avvolto con LED BT:
Trasformatore elettronico con LED BT:
Trasformatore elettronico con LED BT:

- Lampade a LED: tip. 3 fino a 70 W - Lampada fluorescente compatta: tip. 3 fino a 70 W

Sezione dei conduttori: max 4 mm²

Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero): circa 100 m

Dimensioni: Ø 53,0 H 28,0 mm

#### Avvisi

- Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell'adattatore da incasso.