GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Trasmettitore universale radio eNet 2 moduli Mini

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5453 00	1/5	79,96	42	4010337774310

Caratteristiche

- I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
- Il trasmettitore universale radio eNet consente di trasmettere comandi di commutazione, regolazione luce o sollevamento/abbassamento veneziana a ricevitori a radiofrequenza eNet adatti.
- Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell'adattatore da incasso.
- Riconoscimento di livelli e di variazioni di tensione sull ingresso.
- Collegamento di un LED di stato esterno.
- Visualizzazione dello stato di trasmissione.
- Modi operativi: Commutazione/dimmer/veneziana 1 modulo, funzione automatica 1 modulo, commutazione/dimmer/pulsante 2 moduli, funzione automatica 2 moduli.

Impostabile con server eNet:

- Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
- 2 moduli veneziana.
- Interdizione del comando.
- Configurazione dei collegamenti abilitata o bloccata.
- Stato per conduzione forzata.
- Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
- Configurazione del tasto delle scene tramite l'app eNet SMART HOME (regole "se A...allora B") per l'attivazione di azioni, scene, timer.
- Funzione di ripetitore.
- Aggiornamento del software dell apparecchio.
- Localizzazione dell apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale: 868,3 MHz
Portata (campo libero): circa 100 m

Tensione nominale: da 110 V a 230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by: 0,5 W

Ingressi

- Lunghezza della linea: max 100 m

Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 01/20.

GIRA Datenblatt

katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Corrente di ingresso: 2 mA - Durata segnale: min. 200 ms

Uscita LED di stato

- Tensione nominale: 110 V fino a 230 V AC

- Corrente di uscita: 40 mA

Dimensioni: Ø 53,0 H 23,0 mm