

**Modulo pulsanti di chiamata System 106**  
**1 modulo**

| Specifica                    | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| acciaio inox                 | 5531 920  | 1  | 194,25                | 20 | 4010337022626 |
| alluminio                    | 5531 926  | 1  | 181,19                | 20 | 4010337022619 |
| bianco traffico (verniciato) | 5531 902  | 1  | 164,04                | 20 | 4010337022602 |
| acciaio inox V4A             | 5531 914  | 1  | 254,35                | 20 | 4010337091967 |
| bronzo                       | 5531 921  | 1  | 254,35                | 20 | 4010337100867 |
| nero opaco                   | 5531 925  | 1  | 254,35                | 20 | 4010337100706 |

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai pulsanti di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I pulsanti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.

**Adattamento individuale grazie alla struttura modulare**

System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli.

Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

## Materiali di alta qualità

I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.

## Installazione semplice e montaggio graduale

Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.

## Diciture individuali

Le scritte dei pulsanti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio diciture Gira.

---

### Caratteristiche

- Pulsante di chiamata piacevole da usare, a prova di atti vandalici e antigraffio.
- Modifiche funzionali, ad es. da 2 a 4 moduli, possono essere realizzate facilmente sostituendo i tasti.
- Sono possibili diverse varianti di diciture.

---

### Dati tecnici

#### Alimentazione di tensione

- Sistema: mediante cavo piatto, 10 poli

#### Potenza assorbita

- Massimo: 160 mW

- Modalità stand-by: 14 mW

#### Collegamenti

- Sistema: 2 strisce di prese

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione: IP54

---

### Avvisi

- Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira [www.beschriftung.gira.de](http://www.beschriftung.gira.de).

---

### Dimensioni in mm

B 106,5

H 106,5

T 28,7