

**Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard for KNX  
TX\_44**

| Spesifikasjon    | Bestillings nr.    | PE | PS | EAN           |
|------------------|--------------------|----|----|---------------|
| renhvit          | 2040 66<br>4507738 | 1  | 06 | 4010337026877 |
| antrasitt        | 2040 67<br>4507739 | 1  | 06 | 4010337026884 |
| aluminiumsfarget | 2040 65<br>4507737 | 1  | 06 | 4010337026891 |

**Egenskaper**

- Montering på busskopling 3.
- Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
- Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
- Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
- Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
- Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parameteres trinnvis.
- Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
- Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet.
- Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
- En funksjonsblokk kan konfigureres.
- Funksjonsområde for anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder" kan konfigureres.
- Funksjonsområdet har to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
- Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
- Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) under drift med lokal betjening eller via kommunikasjonsobjekt med lokal betjening på flere bevegelsesdetektorer for KNX via tastsensor for KNX el. visualisering.
- Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
- Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
- Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
- Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.

## Tekniske data

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| KNX medium:                    | TP256             |
| Monteringshøyde opptil 1,10 m  |                   |
| - Registreringsområde forover: | maks. 32 m        |
| - Rekkevidde på hver side:     | maks. 19 m        |
| Registreringsvinkel:           | 180°              |
| Lysstyrkesensor                |                   |
| - Måleområde:                  | ca. 1 til 1000 lx |
| Beskyttelsesgrad               |                   |
| - System 55, Gira F100:        | IP20              |
| - TX_44:                       | IP44              |
| Omgivelsestemperatur:          | -5 °C til +45 °C  |

---

## Merknader

- Egner seg kun til bruk innendørs.
  - Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
-