

Automat schodowy

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
Urządzenie modułowe	0821 00	1	02	4010337821007

Właściwości

- Ręczne lub automatyczne załączanie światła w klatkach schodowych.
- Włączanie za pomocą przekaźnika podtynkowego impulsowego lub przycisków kołkowych systemu 2000 i systemu 3000.
- Możliwość ustawienia czasu opóźnienia.
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia sterującego.
- Funkcja automatyczna z ostrzeżeniem przed wyłączeniem lub bez.
- Trwałe włączanie lub wyłączanie światła.
- Stosowanie w układach 3-przewodowych lub 4-przewodowych.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Obciążenie prądowe wejścia sterowniczego A1:	40 mA
Napięcie znamionowe:	AC 250 V
Prąd łączalny omowy:	16 A
Prąd załączania 20 ms:	maks. 165 A
Najmniejszy prąd łączalny AC:	100 mA
Moc przyłączowa	
- Wysokonapięciowe lampy LED:	typ. 400 W
- Żarówki:	2300 W
- Lampy halogenowe 230 V:	2300 W
- trafo Tronic:	1500 W
- Transformator uzwojony:	1000 VA
- Świetłówki, nieskompensowane:	1200 VA
- Świetłówki, układ połączeń Duo:	2300 (140 µF)
- Świetłówki, skompensowane równolegle:	920 VA
- Stateczniki elektroniczne:	w zależności od typu
Długość przewodu	
- Obciążenie:	maks. 100 m

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

- Przewód sterowniczy:	maks. 100 m
Czas załączania:	10 s do 15 min
Temperatura otoczenia:	od +5 °C do +45 °C

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	1
----------------------------	---
