

Aktor żaluzjowy 4x AC 230 V / DC 12 - 48 Vz uruchamianiem ręcznym do KNX

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
Urządzenie modułowe	1039 00	1	26	4010337042211

Aktory żaluzjowe ze zintegrowanym przyłączem magistrali, uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia. Doysterowania żaluzji napędzanych elektrycznie, rolet, markiz, klap wentylacyjnych lub tym podobnych zasłon.

Właściwości

- Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją zasłony.
- Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją listew żaluzji.
- Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
- Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
- Możliwe centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzjowymi.
- Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji.
- Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
- Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
- Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia żaluzjowego.
- Możliwe włączenie do scen, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
- Funkcja zapisu scen świetlnych.
- Funkcja ochrony przeciwsłonecznej aktywowana ze stałymi i zmiennymi pozycjami zasłony lub listew żaluzji.
- Rozszerzona ochrona przed promieniowaniem słonecznym z obszernymi funkcjami sterowania.
- Możliwe włączenie do zarządzania temperaturą budynku.
- Blokowanie pojedynczych wyjść ręcznie lub poprzez magistralę.
- Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
- Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.
- Do napięcia sieciowego AC 230 V (4 kanały) lub niskiego napięcia DC 12 do 48 V (2 kanały).
- Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
- Niezależne sterowanie czterema wyjściami żaluzjowymi.
- Automatyczne wykrywanie czasów przesuwania zasłon w przypadku napędów AC 230 V z mechanicznymi łącznikami krańcowymi.

Dane techniczne

Medium KNX:	TP256
Przyłącza - KNX:	Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

- Obciążenie:	Zaciski śrubowe
Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie łączeniowe AC:	AC 230 V, 50/60 Hz
Zdolność łączenia AC 230 V:	6 A / AC1
Napięcie łączeniowe DC:	DC 12 do 48 V
Zdolność łączenia	
- DC 12/24 V:	6 A
- DC 48 V:	3 A
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm ²

Wskazówki

- Montaż na szynie montażowej.
 - Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
-

Zakres dostawy

- W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
-

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4
