

Podtynkowy regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V~ System 3000 z wyjściem przekaźnikowym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	2475 00	1/5	02	4010337131632

Właściwości

- Sterowanie urządzeniami grzewczymi o mocy do maks. 3680 W.
- Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
- Ręczne wyłączanie regulacji temperatury.
- Zacisk wejściowy z funkcją wyboru do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny lub do regulacji temperatury komfortowej w zależności od obecności za pomocą oddzielnego czujnika ruchu lub obecności.
- Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne.
- Możliwa ręczna zmiana między trybem grzania i chłodzenia.
- Wewnętrzny czujnik temperatury.
- Funkcja ochrony przed zamrażaniem.
- Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
- Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury).
- Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
- Ten regulator ma następujące funkcje regulacji: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:	maks. 0,15 W
Prąd łączeniowy:	maks. 16 A
Moc przyłączowa - Omowe obciążenie:	3680 W
Montaż:	w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Długość przewodu wejść:	maks. 100 m
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C