

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modulem podtynkowym obróconym o 30° i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
z czerwoną osłoną i nadrukiem „WSV” pomocnicze zasilanie awaryjne)**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czerwony z połyskiem	4418 108	1/5	01	4010337094968

Właściwości

- Nadaje się zwłaszcza do wtyczek kątowych.
- Również do stosowania w słupkach zasilających i systemach podpodłogowych Gira.
- Do mocowania śrubowego.
- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem:	0°C do +45°C

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

- Podstawy gniazd wtyczkowych SCHUKO są odpowiednio oznaczone kolorami.
