

**Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia
Gira F100**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel z połyskiem	5379 112	1/5	02	4010337124870

Właściwości

- Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
- Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
- Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
- Regulowany czas opóźnienia
- Ustawianie progu jasności.
- Czulość ustawiona na stałe na 75%.
- W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

- Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
- Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:	180°
Czas opóźnienia - możliwość regulacji:	10 s do 30 min
Wartość jasności - możliwość regulacji: - stała:	ok. 5 do 500 lx Tryb pracy dziennej
Czulość - ustawiona na stałe na:	75%
Stopień ochrony - System 55, Gira F100: - TX_44:	IP20 IP44
Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu:	maks. 32 m

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Zasięg w każdą stronę: | maks. 19 m |
| Temperatura otoczenia: | od -20 °C do +45 °C |
-

Wskazówki

- Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzonej czujki ruchu 2,20 m.
-

Zakres dostawy

- Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.
-