

## Czujnik jasności i temperatury BT System 3000

| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|--------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|              | 5466 02       | 1/5                  | 02 | 4010337047803 |

## Właściwości

- Czujnik do rejestracji jasności i temperatury.
- Współpracuje ze sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym System 3000 BT, modułem nakładanym do obsługi BT i regulatorem temperatury w pomieszczeniu BT.
- Wysyła przez łącze Bluetooth® aktualną wartość jasności i temperatury.
- Rozszerzenie funkcji sterownika żaluzjowego i zegara sterującego System 3000 BT, modułu nakładanego do obsługi BT: funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja zmierzchu i brzasku.
- Służy jako zewnętrzny czujnik temperatury do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
- Urządzenie zasilane bateriami.

## Dane techniczne

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe:        | DC 3 V                                                    |
| Bateria                     |                                                           |
| - Typ:                      | 1 x CR 2450                                               |
| - Nr UN:                    | 3091                                                      |
| Pomiar jasności:            | 5 do 80000 lx                                             |
| Zakres pomiaru temperatury: | od -5 °C do +55 °C                                        |
| Częstotliwość radiowa:      | 2,402 do 2,480 GHz                                        |
| Moc nadawcza:               | maks. 2,5 mW, klasa 2                                     |
| Zasięg nadajnika:           | typ. 10 m                                                 |
| Kolor:                      | Biały (zblizony do RAL 9010)                              |
| Montaż:                     | do przyklejania wewnątrz pomieszczeń np. na szybach okien |
| Temperatura otoczenia:      | od -5 °C do +55 °C                                        |
| Wymiary                     |                                                           |
| - szer. x wys. x gł.:       | 56 × 32 × 13 mm                                           |

