

**Цветная камера для дверной станции
TX_44**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	1265 66	1	10	4010337265665
Антрацитовый	1265 67	1	10	4010337265672
Цвет «алюминий»	1265 65	1	10	4010337265658

Характеристики

- Установка в обычную приборную коробку скрытого монтажа.
- Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Расширение дверной станции цветной камерой с автоматическим переключением режимов "день или ночь".
- В ночном режиме светодиоды обеспечивают равномерное освещение поля зрения в ближней зоне.
- Камера вручную поворачивается горизонтально и вертикально на 20°. В комбинации с широкоугольным объективом достигается очень большой угол обзора во входной зоне перед дверью.
- Автоматическая компенсация фонового света.
- Автоматическая регулировка баланса белого.
- Автоматическая регулировка усиления (AGC).
- Интегрированная система обогрева камеры в зависимости от температуры.
- Брызгонепроницаемая накладка.
- Накладка камеры из ударопрочной пластмассы, легко заменяемая при повреждении, например, в результате вандализма.

Технические характеристики

Источник питания:	С помощью соединительного кабеля
Разъем для соединительного кабеля:	2 колодки разъемов
Степень защиты:	IP44
Источник питания	
- До 2 камер:	С помощью соединительного кабеля

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

- С 3-й камеры:	от источника питания для домофонной системы
Разъемы	
- Соединительный кабель:	2 колодки разъемов
- Видео:	1 колодка разъемов
Элемент съемки изображения:	Датчик CCD 0,85 см (1/3")
Угол поля зрения широкоугольного объектива:	150°
Видимая зона обзора камеры:	100°
Обозримая зона (при повороте на 20°):	140°
Система цветов:	PAL
Элементы изображения:	500 (Г) x 582 (В)
Горизонтальное разрешение:	380 ТВ-линий
Порог переключения с цветного режима на черно-белый:	1 лк
Светочувствительность в черно-белом режиме:	0,1 лк
Время закрывания электронной диафрагмы:	до 1/100 000 с
Инфракрасный фильтр:	интегрирован
Рекомендуемая высота монтажа камеры:	1,50 м
Глубина установки:	39 мм
Температура окружающего воздуха:	от -20°C до +50°C

Указания

- Нельзя располагать цветную камеру непосредственно под источником света.
 - Подходит для применения в энергетической стойке Gira.
 - Не подходит для применения в энергетической стойке Gira со светом.
-