

Датчик СО₂ с регулятором влажности воздуха и термостатом помещения для KNX

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	2104 112	1	06	4010337084525

Характеристики

- Контроль предельных значений концентрации СО₂ и влажности воздуха.
- Тревожная сигнализация точки росы, например, для охлаждающих потолков и зимних садов, для предотвращения возможного появления плесени.
- Два двоичных входа для подключения бесконтактных контактных датчиков.
- Логические элементы для простых функций связи.

Датчик

- У датчика СО₂ можно настроить макс. четыре различных предельных значения.
- Адаптация к актуальной высоте над уровнем моря.
- У датчика влажности воздуха можно настроить макс. два различных предельных значения.

Регулятор

- 5 режимов работы: комфорт, ожидание, ночь, защита от замерзания или жары и блокировка регулятора (например, режим точки росы).
- Функции отопления/охлаждения: отопление, охлаждение, отопление и охлаждение, основное и дополнительное отопление, основное и дополнительное охлаждение.
- Предварительно настроенные параметры регулирования для распространенных обогревателей и охладителей.
- Возможность отключения регулятора (режим точки росы) или блокировки регулятора или управления регулятором.
- Функция защиты клапана (клапан открывается через каждые 24 часа).
- Виды регулирования: постоянное PI-регулирование, переключающее PI-регулирование (ШИМ) и переключающее 2-точечное регулирование (вкл./выкл.).

Входы

- Произвольное назначение входам функций переключения, диммирования, управления жалюзи и передатчика значений.
- Объект блокировки для блокирования отдельных входов.
- Возможность параметрирования реакции в случае восстановления напряжения шины.
- Ограничение количества телеграмм.
- Функция переключения: наличие и возможность отдельной активации двух независимых объектов переключения для каждого входа, возможность независимой настройки команды при восходящем и нисходящем фронте (ВКЛ, ВЫКЛ, ПЕРЕКЛ, отсутствие реакции).

- Функция диммирования: Управление с помощью одной и двух поверхностей, возможность настройки времени между регулировкой света и переключением и величины шага регулировки света, возможность повтора телеграммы и отправки телеграммы СТОП.
- Функция жалюзи: возможность настройки команды при восходящем фронте (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ), возможность параметрирования концепции управления, возможность настройки времени между кратковременным и долговременным режимом работы, возможность настройки времени перемещения пластина.
- Функция передатчика значений и дополнительного устройства световой сцены: возможность параметрирования фронта (кнопочный выключатель в качестве замыкающего или размыкающего контакта, выключатель) и значения фронта, возможность изменения значения для передатчика значений при использовании кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки, дополнительное устройство световой сцены с функцией сохранения или без нее.

Технические характеристики

Среда KNX: ТР1-64

Диапазон измерения

- Концентрация CO₂: от 0 до 2000 мд
- Влажность воздуха: от 10% до 95% отн. влажности воздуха

Длина проводов входов: макс. 5 м

Класс защиты: III

Поперечное сечение соединительных проводов

- максимум: 2,5 мм²

Глубина установки: 23 мм

Температура окружающего воздуха: от 0 °C до +45 °C

Указания

- Датчик CO₂ не имеет элементов управления и индикации.
- При подключении внешних входов рекомендуется использовать коробку для выключателя.
- Для работы датчика CO₂ не требуется отдельный шинный контроллер.