

Источник питания 160 мА с встроенным дросселем для KNX

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
REG	2120 00	1	66	4010337023210

Источники питания для устройств KNX с напряжением шины.

Характеристики

- Выход с интегрированным дросселем для питания линий шин KNX.
- Выход DC 30 В для питания дополнительных устройств.
- Номинальный ток произвольно распределяется по выходам.
- Кнопка сброса.
- С защитой от короткого замыкания.
- С защитой от перенапряжения.
- Защита от холостого хода.
- Подходит для работы в системах с аварийным электроснабжением.
- Беспотенциальный сигнальный контакт для рабочих и диагностических сообщений.
- Два источника питания одного типа для KNX могут быть подключены параллельно для увеличения мощности.

Технические характеристики

Номинальное напряжение

- AC: от AC 200 до 240 В, 50/60 Гц
- DC: от DC 240 до 250 В

Выходное напряжение

- Линия KNX: DC 28–31 В SELV
- Дополнительный выход: DC 30 В

Сигнальный выход

- Напряжение переключения AC: AC 12 - 230 В
- Напряжение переключения DC: DC 2 - 30 В
- Ток переключения: 5 мА - 2 А

Разъемы

- KNX: Соединительная и ответвительная клемма
- Напряжение сети: Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов: макс. 4 мм²

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C

Выходной ток: 160 mA

Ток короткого замыкания: макс. 1 A

Указания

- Монтаж на монтажную рейку DIN.
 - Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
-

Комплект поставки

- Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
-

Габариты

Модульные единицы (ME): 4
