

Närvarodetektor Standard för KNX

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit	2105 02	1	06	4010337084570

Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) inomhus.

Egenskaper

- Infälld apparat med integrerad KNX busskopplare.
- Programmerings-LED/-knapp syns/kan manövreras i monterat läge när dekorationsringen tagits bort.
- PIR-sensorer: tre sensorer (korsade strålgångar), integrerad luxvärdessensor.
- Inställningsdon för manuell korrigering av känsligheten.
- Konfigurerbar känslighet.
- Apparats inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
- Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
- Ett funktionsblock kan konfigureras.
- Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
- Inställbart driftläge: takvakt, närvarodetektor, givare.
- Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
- Driftläge med separat apparat eller huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
- Två utgångar (vid funktion: takvakt, närvarodetektor).
- Utgång (med funktion: takvakt, närvarodetektor): koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge.
- Skymningssteg kan ställas in över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion.
- Extra sändningsfördröjning över externt kommunikationsobjekt.
- Adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning).
- Korttids-närvarofunktion.
- Svarsmeddelande om skymningssteg.
- Spärrfunktion.
- Manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt).
- Avstängningsljusstyrka (vid närvarodetektor) med teach-funktion.
- Mätning av tidsperioden efter senaste rörelse.

Tekniska data

KNX medium:	TP256
Monteringshöjd:	2,20 m till 5 m
Övervakningsvinkel:	360°
Monteringshöjd 3 m - Övervakningsområde:	Ø ca 20 m
Ljusstyrkesensor - Mätområde: - Övervakningsområde:	0 till 2 000 lux Ø 2 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet:	5 till 93 % (ingen kondensering)
Kapslingsklass:	III
Inbyggnadsdjup:	20 mm

Hänvisningar

- Närvarodetektorn är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
- Takmonteras i fasta tak i apparatdosa eller i utanpåliggande kapsling.

Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.
- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

Ø 103 H 50
