

Fan Coil-aktor för KNX

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
SMA	2163 00	1	26	4010337059387

Egenskaper

- Fan Coil-aktor för adressering av fläktkonvektorer (Fan Coil Units) som används för luftkonditionering i rum.
- Aktorn tar emot telegram från t.ex. en rumstermostat och omvandlar reglerstorhetstelegrammen till motsvarande fläktsteg och ventillägen.
- Anslutning av en fläktkonvektor med upp till sex fläktsteg eller anslutning av två fläktkonvektorer med upp till två fläktsteg vardera i ett 2-rörssystem.
- Manuell manövrering.
- Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan bussspänning.
- Driftlägen för värme- eller kyl drift eller kombinerad värme-/kyl drift.
- 2-rörs eller 4-rörs drift. 2-rörssystem värmer eller kyler via en gemensamt vattenkrets. 4-rörssystem har separat fram- och returledning för värme- och kylsystemet.
- Separat eller hierarkisk omkoppling av fläktstegen.
- Svartsmeddelande, utgångsvisning, spärrfunktion för varje kanal, nivåbegränsning.
- Konfigurerbart beteende vid bussspänningsavbrott eller buss-/nätspänningsavbrott eller efter en genomförd ETS-programmering.
- Inställbara gränsvärden.
- Cyklisk eller händelseorienterad sändning.
- Lediga kanaler kan användas till kopplingsfunktioner, t.ex. rumsbelysning.

Tekniska data

KNX medium:	TP256
Kopplingskontakt:	μ-kontakt, 1 x slutande kontakt, potentialfri
Kopplingsförmåga AC 230 V:	10 A / AC1 eller 10 A / AC3
Maximal inkopplingsström	
- 200 μs:	800 A
- 20 ms:	165 A
Anslutningseffekt	
- Resistiv last:	2300 W
- Kapacitiv last AC 230 V:	10 A, max. 140 μF
- Glödlampor:	2300 W
- HV-halogen:	2300 W
- Lindad transformator:	1200 VA
- Tronic-transformator:	1500 W

- | | |
|--|---------|
| - Ljusrör, okompenserade: | 1000 VA |
| - Ljusrör, duo-koppling: | 2300 VA |
| - Ljusrör, parallellkompenserade: | 1160 VA |
| - Kvicksilverlampor ej kompenserade: | 1000 W |
| - Kvicksilverlampor parallellkompenserade: | 1160 W |

Anslutningar

- | | |
|---------|--|
| - KNX: | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| - Last: | Skruvklämmor |

Anslutningsarea: max. 4 mm²

Hänvisningar

- VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 - Monteras på DIN-skena.
-

Leveransen innehåller

- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
-

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4
